

Garant**Držalo za pehanje profila $\varnothing d = 32$ mm, \varnothing držala DS: 25mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	293102 25
GTIN	4062406560928
Razred artikla	29K

Opis

Primerno za:

CNC- in konvencionalne stroje.

Tehnični opis

Dolžina držala L_s	50 mm
Vrsta držala	Cilindrično držalo
L	41,5 mm
\varnothing držala D_s	25 mm
\varnothing D	44 mm
\varnothing d	32 mm
Dolžina glave L_1	50 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila