



## Garnitura nasadnih ključev, 1/4; 1/2-colski 4-kotnik 30-delna, Število delov: 35



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630036 35
GTIN	4000896239887
Razred artikla	630

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123; nasadni ključi po DIN 3124.** Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

#### Prednosti:

Smartcase s funkcijo pokončne postavitve.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

#### Obseg dobave:

Nasadni ključi Torx®, 1/4-colski: 7 kos vel. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12

Nasadni ključi Torx®, 1/2-colski: 6 kosov, vel. E12; E14; E16; E18; E20; E24

1/4-colski vijačni nastavki za profil Torx®, s prevleko TiN: 9 kosov vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

1/2-colski vijačni nastavki za profil Torx®, s prevleko TiN: 9 kos, vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

1/2-colski vijačni nastavki za Torx®, s prevleko TiN, dolgi: 4 kosi, vel. TX30; TX40; TX45; TX50

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase, s stojalom/odlagalno posodico

Material: Kromvanadijevo jeklo

Višina: 65 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

## Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Število delov	35
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3124
Standard	DIN 3122
Material	Kromvanadijevo jeklo
Dolžina	355 mm
Širina	235 mm
Višina	65 mm
Površina	kromirani
s QuickRelease	ne
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Škatla za orodje za sistem Safety-Insert-System	165-L
---	-------