

**TMSERROR, Tip: 3/8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	635155 3/8
GTIN	4018754235919
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Z izmetačem in ročico za preklop v desni ali levi tek, delovni kot 4,5°.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Primerno za :

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Število zob: 80

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
celotna dolžina	193 mm
Število zob	80
Delovni kot	4,5 stopinj
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Raglja

