




Obojestranski lepilni trak, Širina×dolžina (mm×m): 12X50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083778 12X50
GTIN	5900422113843
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ GPT-020F je obojestranski lepilni trak, ki ga odlikujejo visoka odpornost proti vlagi, takojšnji oprijem, zelo velika strižna trdnost tudi pri višjih temperaturah in dobra UV-obstoynost.

Vrsta lepilnega traku: dvostranski

Lepilna masa: Akrilat

Debelina: 0,2 mm

Tehnični opis

Material pokrova	Folija iz polipropilena
Temperatura skladiščenja	16 - 25 °C
Širina	12 mm
Barva	prozorna
Minimalni rok trajanja	18 mesec
Zračna vlažnost pri shranjevanju	40 - 65 %
Vrsta lepilnega traku	dvostranski

Podatkovni list

Nosilni material	PET-folija
Lepilna moč na jeklu	11,3 N/mm
Dolžina	50 m
Lepilna masa	Akriat
Debelina	0,2 mm
Oznaka proizvajalca	GPT-020F
temperaturna obstojnost do	90 °C
Črtalo na voljo	ne
Vrsta izdelka	Lepilni trak