



Obojestranski lepilni trak, Širina×dolžina (mm×m): 25X50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083778 25X50
GTIN	5900422114307
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ GPT-020F je obojestranski lepilni trak, ki ga odlikujejo visoka odpornost proti vlagi, takojšnji oprijem, zelo velika strižna trdnost tudi pri višjih temperaturah in dobra UV-obstojnost.

Vrsta lepilnega traku: dvostranski

Lepilna masa: Akrilat

Debelina: 0,2 mm

Tehnični opis

Lepilna masa	Akrilat
Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Material pokrova	Folija iz polipropilena
Debelina	0,2 mm
Minimalni rok trajanja	18 mesec
Temperatura skladiščenja	16 - 25 °C
Nosilni material	PET-folija

Podatkovni list

Barva	prozorna
Dolžina	50 m
temperaturna obstojnost do	90 °C
Širina	25 mm
Zračna vlažnost pri shranjevanju	40 - 65 %
Oznaka proizvajalca	GPT-020F
Lepilna moč na jeklu	11,3 N/mm
Črtalo na voljo	ne
Vrsta izdelka	Lepilni trak