



Obojestranski lepilni trak, Širina×dolžina (mm×m): 50X50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083778 50X50
GTIN	5900422113676
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ GPT-020F je obojestranski lepilni trak, ki ga odlikujejo visoka odpornost proti vlagi, takojšnji oprijem, zelo velika strižna trdnost tudi pri višjih temperaturah in dobra UV-obstojnost.

Vrsta lepilnega traku: dvostranski

Lepilna masa: Akrilat

Debelina: 0,2 mm

Tehnični opis

Minimalni rok trajanja	18 mesec
Dolžina	50 m
Material pokrova	Folija iz polipropilena
Lepilna moč na jeklu	11,3 N/mm
Oznaka proizvajalca	GPT-020F
Širina	50 mm
Temperatura skladiščenja	16 - 25 °C

Podatkovni list

Debelina	0,2 mm
Barva	prozorna
Zračna vlažnost pri shranjevanju	40 - 65 %
Lepilna masa	Akriat
Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Nosilni material	PET-folija
temperaturna obstojnost do	90 °C
Črtalo na voljo	ne
Vrsta izdelka	Lepilni trak