



Momentni ključ z natično dvosmerno ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 300Nm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 657105 300 |
| GTIN | 2050002057593 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Čvrst, kompakten, enoročni momentni ključ, nastavljen prek skale; samodejna sprožitev. Točnost nastavitve je zagotovljena za več tisoč sprožitvev ključa, saj so vsi obrabljivi deli iz kakovostnih materialov in je upogljiva palica pri delu le za kratek čas izpostavljena obremenitvam. Ohišje in ročaj sta iz čvrste cevi pravokotne oblike. Skali ključa je mogoče justirati. **Možnost zatezanja v levo s pretikanjem natičnega orodja.**

Z **natično dvosmerno ragljo**. Merilne enote: Nm, lbfft.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Hitra nastavitvev zateznega momenta z drsnim nastavnim gumbom. Nastavljena vrednost se shrani na ročaju s tipko za utrditev.

Uporaba:

Zaradi hitrega in enostavnega nastavljanja so zlasti primerni za popravila ali manjše serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitvev

T_2 = predpisani navor

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

| | |
|--|--|
| Vpenjalo za natična orodja | 14×18 mm |
| Masa | 1702 g |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne |
| Povratne informacije | izklopilno |
| Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva |
| Serija | MANOSKOP® 730 Quick |
| Maksimalni vrtilni moment | 300 Nm |
| Območje vrtilnega momenta | 50 - 220 lbfft |
| Merilni postopek | Vrtilni moment |
| Kalibriranje | O1 |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Merilno orodje | (mehansko) |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
| Zamenljivo orodje | Natično orodje |
| Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L ₃] | 500 mm |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev |
| Preklop odčitavanja | Nm |
| Celotna dolžina L | 565 mm |
| Delitev skale, 1 črtica = | 10 Nm |
| Območje vrtilnega momenta | 60 - 300 Nm |
| Prikazovalnik | analogni |
| Dolžina ročice brez natičnega orodja [L ₁] | 475 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Signalizacija sproženja | Haptično |
| Signalizacija sproženja | akustično |
| Nastavljena mera na momentnem ključu [I ₂] | 25 mm |
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo |
| Pregibna funkcija | ne |
| Drsna funkcija | ne |
| QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne |
| Pomožni kazalec | ne |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |

Storitve

| | |
|---|-------------|
| DAkS-kalibriranjeMomentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm | 020020 1000 |
| Kalibriranjemomentnega ključa Maksimalni vrtilni moment 400 Nm | 020010 400 |

Pribor

| | |
|---|-----------------|
| Natična raglja Pogonski 4-kotnik 2-1/2 col | 657620 2-1/2 |
| Natična raglja Tip pogonskega 4-kotnika 2-3/4 col | 657630 2-3/4 |
| Natično orodje s 4-kotnikom Tip pogonskega 4-kotnika 2-1/2 col | 657700 2-1/2 |
| Natična raglja, dvosmerna Tip pogonskega 4-kotnika 2-1/2 col | 657582 2-1/2 |
| Natična raglja, dvosmerna Tip pogonskega 4-kotnika 2-3/4HHD col | 657600 2-3/4HHD |
| Okno lestvice za momentni ključ Tip 2 | 657212 2 |
| Natična raglja Tip pogonskega 4-kotnika 2-1/2 col | 657630 2-1/2 |
| Nadomestni ročaj za momentni ključ Tip 4 | 657211 4 |
| Natična raglja, dvosmerna Tip pogonskega 4-kotnika 2-1/2 col | 657600 2-1/2 |
| Drsnik, zelen, za momentni ključ Tip 2 | 657213 2 |

| | |
|---|--------------|
| Natično orodje s 4-kotnikom Tip pogonskega 4-kotnika 2-3/4 col | 657700 2-3/4 |
| Natična raglja, dvosmerna Tip pogonskega 4-kotnika 2-3/4 col | 657600 2-3/4 |
| Natična raglja, dvosmerna z izmetačem QuickRelease Tip pogonskega 4-kotnika 2-1/2 col | 657590 2-1/2 |
| Momentni ključ brez natičnega orodja Maksimalni vrtilni moment 300 Nm | 657215 300 |
| Okno lestvice za momentni ključ Tip 4 | 657212 4 |