

**Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613800 12
GTIN	4013288212566
Razred artikla	63F

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Zlasti primerno za tesna mesta. S kombinacijo čeljusti, nagnjene za 7,5°, in geometrije dvojnega šestkotnika podvojite stične točke. Majhen povratni kot v čeljusti prime vijak vsakih 15°.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

**Napotek:**

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 613600

**Tehnični opis**

maksimalna višina zeva h <sub>1</sub>	5,5 mm
Dolžina ključa L	140 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h <sub>2 maks</sub>	10 mm
Zev ključa	12 mm
Oznaka proizvajalca	6003 Joker
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318

Standard	ISO 7738
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	kromolibdenovo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ