

**Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 5,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613800 5,5
GTIN	4013288219039
Razred artikla	63F

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Zlasti primerno za tesna mesta. S kombinacijo čeljusti, nagnjene za 7,5°, in geometrije dvojnega šestkotnika podvojite stične točke. Majhen povratni kot v čeljusti prime vijak vsakih 15°.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

**Napotek:**

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 613600

**Tehnični opis**

Zev ključa	5,5 mm
maksimalna višina zeva h1	4 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h <sub>2 maks</sub>	6 mm
Dolžina ključa L	100 mm
Oznaka proizvajalca	6003 Joker
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318

Standard	ISO 7738
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	kromolibdenovo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ