



## Garnitura obročno viličastih ključev, Število ključev: 11



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	613810 11
GTIN	4013288214195
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

Zlasti primerno za tesna mesta. S kombinacijo čeljusti, nagnjene za 7,5°, in geometrije dvojnega šestkotnika podvojite stične točke. Majhen povratni kot v čeljusti prime vijak vsakih 15°. Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

#### Obseg dobave:

Po 1 obročno viličasti ključ art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:  
Vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18, 19

#### Napotek:

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 613610

### Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
Število ključev	11

Oznaka proizvajalca	6003 Joker 11, garnitura 1
Položaj obroča	15 stopinj
Material	kromolibdenovo jeklo
Površina	mat kromirani
Metrični merilni sistem	da
Colski merilni sistem	ne
Dolga izvedba	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

## Pribor

Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613800 13
Viličasto obročni ključ Zev ključa 14 mm	613800 14
Viličasto obročni ključ Zev ključa 15 mm	613800 15
Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm	613800 17
Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm	613800 19
Viličasto obročni ključ Zev ključa 11 mm	613800 11
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613800 10
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613800 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm	613800 18
Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613800 8
Viličasto obročni ključ Zev ključa 12 mm	613800 12