

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s pregradno ploščo s krilnimi vrati brez okna, Tip: 2000-3**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940082 2000-3
GTIN	4062406565084
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 40x20G s pregradno ploščo. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Neprekinjena sredinska predelna stena s \square 9x9 mm v rastru 37 mm, vse police nastavljive po višini.

Umestitev:

Število polic, širina 20G: 5

Obseg dobave:

Omara vklj. s pregradno ploščo in policami.

Lakiranje:

Telo svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

Vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napitek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Globina	500 mm
Uporabna višina	1845 mm
ComfortClose	ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	2000 mm
Masa	142 kg
Globina v G	20
Položaj ročaja	sredina
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Širina v G	40
Širina	1000 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Polica za širino omare/prekata v G 20	940550 20