

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s pregradno ploščo s krilnimi vrati brez okna, Tip: 2000-2**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940082 2000-2 |
| GTIN | 4062406565077 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 40x20G s pregradno ploščo. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Viseča sredinska predelna stena s \square 9x9 mm v rastru 37 mm, z 2 fiksnima in 4 po višini nastavljivimi policami. Nosilnost obešene sredinske pregradne ploščice oz. spuščenih predelkov: 200 kg.

Umestitev:

Število polic, širina 20G: 6

Število polic, širina 40G: 1

Obseg dobave:

Omara vklj. s pregradno ploščo in policami.

Lakiranje:

Telo svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

Vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

| | |
|--|--|
| Položaj ročaja | sredina |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg |
| Prednje stranice omare | s krilnimi vrati brez okna |
| ComfortClose | ne |
| Masa | 118 kg |
| Globina v G | 20 |
| Uporabna višina | 1845 mm |
| Višina | 2000 mm |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |
| Širina v G | 40 |
| Širina | 1000 mm |
| Globina | 500 mm |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1000 kg |
| Kot odpiranja vrat | 250 stopinj |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Izvedba omare | Osnovna omara |
| Vrsta izdelka | Omara s policami |

Pribor

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Polica za širino omare/prekata v G 20 | 940550 20 |
| Ročaj za GridLine Tip GP11 | 914226 GP11 |