

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s pregradno ploščo s krilnimi vrati brez okna, Tip: 2000-1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940082 2000-1
GTIN	4062406565060
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 40x20G s pregradno ploščo. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Viseča sredinska predelna stena s □ 9×9 mm v rastru 37 mm, s fiksnimi in 2 po višini nastavljivima policama. Nosilnost obešene sredinske pregradne ploščice oz. spuščenega predelka: 200 kg.

Umestitev:

Število polic, širina 20G: 3

Obseg dobave:

Omara vklj. s pregradno ploščo in policami.

Lakiranje:

Telo svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**.

Vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
ComfortClose	ne
Masa	114 kg
Širina	1000 mm
Uporabna višina	1845 mm
Višina	2000 mm
Globina v G	20
Širina v G	40
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Položaj ročaja	sredina
Globina	500 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Polica za širino omare/prekata v G 20	940550 20