



Odsesavanje spajkalnega dima Easy Arm 1, Število filtrov/rok: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082303 1
GTIN	4003008095326
Razred artikla	04K

Opis

Izvedba:

Vizualni in zvočni prikaz menjave filtra. Enak filter za EASY ARM 1 in EASY ARM 2. Vmesnik za priključitev spajkalnih postaj i-CON.

Visoka zmogljivost sesanja – učinkovito filtriranje – tiho delovanje. Filtriranje procesnega zraka v 3 stopnjah:

- **Predfilter za prah in večje trde delce.**
- **Kombinirani filter za mikrodelce.**
- **Filter z aktivnim ogljem veže škodljive pline.**

Montaža sistemov se izvede s primernim namiznim držalom. Pribor, kot so roke in šobe za odsesavanje, najdete v spletni trgovini pod art. 082306 – 082313.
elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Tehnični opis

Volumen odsesavanja na roko	110 m ² /h
Omrežna napetost	100 - 240 V
Masa	7,5 kg
Celotna širina	255 mm

Omrežna frekvenca	50 Hz
Celotna dolžina	255 mm
Celotna višina	470 mm
Poraba moči	40 W
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Odsesovalna priprava

Pribor

Roka za odsesavanje z zglobom Omniflex Tip 1	082310 1
Kombinirani filter, v celoti Tip 1	082306 1
Šoba za odsesavanje, pravokotna Tip 1	082312 1
Roka za odsesavanje z zglobom za namizno montažo Highflex Tip 1	082308 1
Šoba za odsesavanje Plus Tip 1	082313 1
Roka za odsesavanje z zglobom Omniflex Tip 1	082311 1
Roka za odsesavanje Highflex Tip 1	082309 1
Predfilter Tip 1	082307 1
Predfiltri G4 PU 4 kosi.	OCA10-1002/04
Kompletni kombinirani filter	OCA10-1001