

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s pregradno ploščo in predali s krilnimi vrati brez okna, Tip: 2000-2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

940102 2000-2

GTIN

4062406565213

Razred artikla

9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 40x20G s sredinsko pregradno ploščico in globino predala 16G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. predalih s prednjo višino 125 mm. Viseča sredinska predelna stena s □ 9x9 mm v rastru 37 mm, z 2 fiksnima in 4 po višini nastavljivimi policami. Nosilnost obešene sredinske pregradne ploščice oz. spuščenih predelkov: 200 kg.

Umestitev:

Število polic, širina 20G: 6

Število polic, širina 40G: 1

Število predalov 16x16G: 2

Število predalov 36x16G: 1

Obseg dobave:

Omara vklj. s pregradno ploščo ter policami in predali.

Lakiranje:Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano.****Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Uporabna globina predalov	400 mm
Uporabna širina predalov v G	16
Uporabna širina predalov v G	36
Položaj ročaja	sredina
Uporabna globina predalov v G	16
ComfortClose	ne
Širina	1000 mm
Globina v G	20
Globina	500 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Višina	2000 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna višina	1845 mm
Masa	142 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Širina v G	40
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Polica za širino omare/prekata v G 20	940550 20
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm	940640 125
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940642 125