



Odsesavanje spajkalnega dima Easy Arm 2, Število filtrov/rok: 2



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 082304 2 |
| GTIN | 4003008095333 |
| Razred artikla | 04K |

Opis

Izvedba:

Vizualni in zvočni prikaz menjave filtra. Enak filter za EASY ARM 1 in EASY ARM 2. Vmesnik za priključitev spajkalnih postaj i-CON.

Visoka zmogljivost sesanja – učinkovito filtriranje – tiho delovanje. Filtriranje procesnega zraka v 3 stopnjah:

- **Predfilter za prah in večje trde delce.**
- **Kombinirani filter za mikrodolce.**
- **Filter z aktivnim ogljem veže škodljive pline.**

Montaža sistemov se izvede s primernim namiznim držalom. Pribor, kot so roke in šobe za odsesavanje, najdete v spletni trgovini pod art. 082306 – 082313.

Moč odsesavanja se na sistemu s pritiskom gumba nastavi individualno za vsako roko za odsesavanje.

elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Volumen odsesavanja na roko | 110 m ² /h |
| Celotna širina | 255 mm |
| Omrežna napetost | 100 - 240 V |
| Celotna višina | 470 mm |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Celotna dolžina | 490 mm |
| Masa | 15 kg |
| Omrežna frekvenca | 50 - 60 Hz |
| Poraba moči | 80 W |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD |
| Vrsta izdelka | Odsesovalna priprava |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Kombinirani filter, v celoti Tip 1 | 082306 1 |
| Roka za odsesavanje z zglobom Omniflex Tip 1 | 082311 1 |
| Roka za odsesavanje z zglobom za namizno montažo Highflex Tip 1 | 082308 1 |
| Roka za odsesavanje Highflex Tip 1 | 082309 1 |
| Predfilter Tip 1 | 082307 1 |
| Šoba za odsesavanje Plus Tip 1 | 082313 1 |
| Roka za odsesavanje z zglobom Omniflex Tip 1 | 082310 1 |
| Šoba za odsesavanje, pravokotna Tip 1 | 082312 1 |
| Kompletni kombinirani filter | OCA10-1001 |
| Predfiltri G4 PU 4 kosi. | OCA10-1002/04 |