

# HEDI

## Strojne svetilke, Tip: 9LED-24V



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081303 9LED-24V
GTIN	4003644016709
Razred artikla	08B

### Opis

#### Izvedba:

Kakovostne, univerzalno uporabne svetilke, s stikalom za vklop/izklop, 3 m gumijastega priključnega kabla.

Vse strojne svetilke/svetilke za delovno mesto HEDI® so serijsko opremljene s pritrdilnimi sponami, integriranim magnetom in 4 vijaki za prilagodljivo pritrditev svetilke na različne podlage.

Uveljavljena strojna svetilka z izredno robustno glavo, odporna proti brizgajoči vodi in zaščitena pred prahom, za profesionalno uporabo v težkih delovnih pogojih ali v/na strojih. Preprečevanje radiofrekvenčnih motenj v skladu z DIN EN 62493.

#### Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

### Tehnični opis

Nazivna napetost	24 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Svetlobni tok	1140 lm

Svetilnost	12 W
Cona ATEX	brez
Vrsta IP-zaščite	IP 64
Fiksen kot svetlobnega žarka	60 stopinj
Osredotočenost svetlobe	Osredotočen svetlobni stožec
Vrsta izdelka	Strojne svetilke