

## HEDI

### Strojne svetilke, Tip: 9LED-BR



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081305 9LED-BR
GTIN	4003644022540
Razred artikla	08B

#### Opis

**Izvedba:**

Kakovostne, univerzalno uporabne svetilke, s stikalom za vklop/izklop, 3 m gumijastega priključnega kabla.

Vse strojne svetilke/svetilke za delovno mesto HEDI® so serijsko opremljene s pritrdilnimi sponami, integriranim magnetom in 4 vijaki za prilagodljivo pritrditev svetilke na različne podlage.

S 3 stopnjami svetlosti za optimizirano osvetlitev delovnega mesta, inovativen dizajn svetilke zagotavlja preglede objekta od zgoraj, s podaljšano 600 mm gibljivo kovinsko cevjo.

**Funkcija:**

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing < 12$  mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

#### Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Cona ATEX	brez
Svetlobni tok	750 lm

Vrsta IP-zaščite	IP 20
Svetilnost	6 W
Sijalke	LED
Vrsta izdelka	Strojne svetilke