

## HEDI

### Strojne svetilke, Tip: 6LED



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081301 6LED
GTIN	4003644000111
Razred artikla	08B

#### Opis

**Izvedba:**

Kakovostne, univerzalno uporabne svetilke, s stikalom za vklop/izklop, 3 m gumijastega priključnega kabla.

Vse strojne svetilke/svetilke za delovno mesto HEDI® so serijsko opremljene s pritrdilnimi sponami, integriranim magnetom in 4 vijaki za prilagodljivo pritrditev svetilke na različne podlage.

Klasična strojna svetilka v širokosnopni izvedbi. Glava svetilke je zaradi krogelnega zgloba vrtljiva in nagibna za 340°. Vključno z nadomestno sijalko.

**Funkcija:**

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing < 12$  mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

#### Tehnični opis

Svetilnost	7 W
Cona ATEX	brez
Barva svetlobe	hladna bela

Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Poraba moči	7 W
Barvna temperatura	6500 K
Svetlobni tok	621 lm
Sijalke	LED
Vrsta izdelka	Strojne svetilke