

HEDI

Strojne svetilke, Tip: 3LED



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081301 3LED
GTIN	4003644014941
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Kakovostne, univerzalno uporabne svetilke, s stikalom za vklop/izklop, 3 m gumijastega priključnega kabla.

Vse strojne svetilke/svetilke za delovno mesto HEDI® so serijsko opremljene s pritrdilnimi sponami, integriranim magnetom in 4 vijaki za prilagodljivo pritrditev svetilke na različne podlage.

Klasična strojna svetilka v širokosnopni izvedbi. Glava svetilke je zaradi krogelnega zgloba vrtljiva in nagibna za 340°. Vključno z nadomestno sijalko.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Tehnični opis

Svetlobni tok	480 lm
Barva svetlobe	hladna bela
Sijalke	LED

Svetilnost	5,5 W
Cona ATEX	brez
Barvna temperatura	6500 K
Poraba moči	5,5 W
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Vrsta izdelka	Strojne svetilke