

 Mahr**Kompaktni merilniki dolžine Millimar C 1200, Tip: 1200T****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434707 1200T
GTIN	4059192062002
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Kompaktno ohišje s kontrastnim barvnim ravnim prikazovalnikom z visoko ločljivostjo. Priključek za 1 induktivno tipalo. Prikazovalnik z brezstopenjskim nastavljanjem naklona za optimalno nastavitev kota gledanja. Omogočen je preklon smeri merjenja. Omrežno in baterijsko napajanje.

Funkcija:

- **Dinamične merilne funkcije: maks, min, maks-min**
- **Centriranje prikaza na sredino tolerančnih omejitev**
- **Zaščita menija z geslom**

Uporaba:

Kot prikazovalnik induktivnega tipala za enostavne merilne naloge (+ A, – A). Primerno za stacionarno in prenosno uporabo v delavnici in proizvodnji. Za induktivno tipalo, združljivo z izdelki Tesa.

Obseg dobave:

Vklj. z vtičnim omrežnim napajalnikom (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498938.

Tehnični opis

Višina	170 mm
Nastavljiva skala	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Širina	130 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	Omrežno napajanje
Merilno območje	±3 do ±5000 µm
Dolžina	150 mm
Masa	1 kg
maksimalna ločljivost	0,1 µm
Združljivost	Tesa
Prikazovalnik	digitalni
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vrsta izdelka	Prikazovalnik

Pribor

Induktivno tipalo za merjenje dolžine Tip 2004M	434760 2004M
Induktivno tipalo za merjenje dolžine, z vtičem Tip 1300TA	434750 1300TA
Induktivno tipalo za merjenje dolžine, z vtičem Tip 1300MA	434750 1300MA
Priključni kabel Tip USB2	498938 USB2
Induktivno tipalo za merjenje dolžine Tip 2004T	434760 2004T
Priključni kabel Tip R2	498938 R2
Priključni kabel Tip D2	498938 D2