

HOLEX**Univerzalni noži z ročajem iz cinkove tlačne litine 18 mm, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	845039 160
GTIN	4062406566111
Razred artikla	82B

Opis**Izvedba:**

Visokokakovostno potisno/iztisno rezilo z izjemno ostrino in dolgo življenjsko dobo pri natančnem kovinskem vodenju, samodejno zaklepanje.

Prednosti:

Ročaj iz cinkove tlačne litine: visoka obremenljivost in trdota ob hkratni majhni teži. Izredna odpornost proti koroziji, brez iskrenja in nemagnetna.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte art. 845010 vel. 10; 845015 vel. 10; 845016 vel. 10; 845018 vel. 50; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.

Tehnični opis

Dolžina rezila	100 mm
Širina rezila	18 mm
Število segmentov	8
Debelina rezila	0,5 mm
celotna dolžina	160 mm
Material ročaja	Cinkova tlačna litina
Vrsta izdelka	Univerzalni noži

Pribor

Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm
„experience“ Količina 10

845010 10

Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm
„longlife“ Količina 10

845015 10

Garnitura rezil, 10-delna, širina 18 mm, brez zarez za
prelom segmentov „experience“ Količina 10

845016 10

Garnitura segmentnih rezil, 50-delna, širina 18 mm
„experience“ Količina 50

845018 50

Garnitura segmentnih rezil, 50-delna, širina 18 mm
„longlife“ Količina 50

845019 50

Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm
„multisharp“ Količina 10

845021 10

Garnitura segmentnih rezil, 50-delna, širina 18 mm
„multisharp“ Količina 50

845023 50