



## Univerzalni noži z ročajem iz cinkove tlačne litine 9 mm, Celotna dolžina: 130mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	845037 130
GTIN	4062406565602
Razred artikla	82B

### Opis

#### Izvedba:

Visokokakovostno potisno/iztisno rezilo z izjemno ostrino in dolgo življenjsko dobo pri natančnem kovinskem vodenju, samodejno zaklepanje.

#### Prednosti:

Ročaj iz cinkove tlačne litine: Visoka obremenljivost in trdota ob hkratni majhni teži. Izredna odpornost proti koroziji, brez iskrenja in nemagnetna.

#### Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte art. 844910 vel. 10; 844915 vel. 10; 844917 vel. 10.

### Tehnični opis

Število segmentov	13
Širina rezila	9 mm
Dolžina rezila	80 mm
celotna dolžina	130 mm
Debelina rezila	0,4 mm
Material ročaja	Cinkova tlačna litina
Vrsta izdelka	Univerzalni noži

---

**Pribor**

Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 9 mm  
„experience“ Količina 10

844910 10

Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 9 mm „longlife“  
Količina 10

844915 10

Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 9 mm  
„multisharp“ Količina 10

844917 10