

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitalni zunanji hitri merilnik z merilno kontaktno kroglico, Merilno območje: 0-30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	438573 0-30
GTIN	2050002053168
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. **Digitalni prikaz absolutne vrednosti.**

Z vnosom **prednastavljenih vrednosti** je mogoče določati tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3.

Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A2, podatkovni kabel art. 497440 in radijski adapter art. 498954, vel. A5.

Tehnični opis

Dolžina merilnega kontakta zgoraj Hb	30 mm
Merilna sila	1 - 1,5 N
Dolžina merilnega kontakta spodaj Hf	30 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	115 mm

Natančnost ponovitve	0,02 mm
Merilno območje	0 - 30 mm
Število vključenih baterij	2
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Točnost	0,04 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	3 mm
Preklop koraka števil	0,001 mm
Preklop koraka števil	0,002 mm
Preklop koraka števil	0,005 mm
Preklop koraka števil	0,01 mm
Preklop koraka števil	0,02 mm
Preklop koraka števil	0,05 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	C7
Vrsta izdelka	Zunanja hitra tipala

Storitve

DAkS-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023460 S
KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023450 S