

**Večnamensko držalo/držalo za laser, Tip: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	861785 1
GTIN	4008158041469
Razred artikla	83K

Opis**Izvedba:**

L-držalo z dvema rotacijskima osema: 360° ob pritrdilnem vpetju, 180° ob navojnem vpetju. Držalo z 1/4-colskim navojnim vpetjem.

Uporaba:

Za pritrditev pripomočkov, npr. laser, kamera, gradbena luč. Za uporabo brez orodja na okroglih (do 45 mm) ter kotnih (do 55 mm) nosilnih elementih, kot so stropni in montažni nosilci (art. 861780), profili, lestve itd.

Napotek:

Ustrezni laserji pod art. 468488; 468490; 468481; 468465 ter ustrezni daljinomeri pod art. 465550 vel. X3; vel. X4 in art. 465560 vel. GLM50-27C.

Tehnični opis

Maksimalna vpenjalna širina	kotno do 55 mm
Maksimalna vpenjalna širina	do Ø 45 mm
Širina	140 mm
Trn za rezkarje	1/4 cole
Masa	0,25 kg
Dolžina	200 mm
Višina	60 mm
Material	Umetna masa

Vrsta izdelka

Držalo, vpenjalo