

Garant

Mini obračalna rezalna ploščica za izstruževanje, notranja, z vodilnim robom desna, HB720, Ø Dmin: 11mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 270021 11 |
| GTIN | 4062406564896 |
| Razred artikla | 21I |

Tehnični opis

| | |
|--|------------------|
| Velikost Ø ploščice d | 8 mm |
| Središčna razdalja konic L ₃ | 6,7 mm |
| Radij R | 0,2 mm |
| Minimalni Ø D _{min} | 11 mm |
| Debelina ploščice T | 4 mm |
| maksimalna globina rezanja a _{p maks} | 0,15 - 0,5 mm |
| Podajanje f | 0,02 - 0,03 mm/v |
| Cepilni kot α | 70 stopinj |
| maksimalna globina rezanja t _{maks} | 2,3 mm |
| Prevleka | TiCN |
| Serijska | Mini |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Zvrst | HB720 |
| Vrsta izdelka | Mini obračalna rezalna ploščica |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | 80 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 80 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 60 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 80 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 80 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 80 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 80 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | pogojno primerno | 30 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 60 m/min | K |
| CuZn | primerno | 80 m/min | N |
| neprekinjeno | primerno | | |
| neenakomerno | pogojno primerno | | |
| prekinjeno | pogojno primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |