

**Garant**

**Mini ploščica za zarezovanje, notranja, radiusna desna, HB720, Ø Dmin/w:  
11/0,8mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270050 11/0,8
GTIN	4062406566234
Razred artikla	21I

**Tehnični opis**

Debelina ploščice T	4 mm
Središčna razdalja konic $L_3$	6,7 mm
Podajanje f	0,02 - 0,03 mm/v
Širina zareze w	0,8 mm
Velikost Ø ploščice d	8 mm
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	2,3 mm
Minimalni Ø $D_{min}$	11 mm
Radij R	0,4 mm
Rezalni material	HM
Serijska	Mini
Zvrst	HB720

Vrsta izdelka

Mini obračalna rezalna ploščica

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	80 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	primerno	60 m/min	K
CuZn	primerno	80 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		