

Garant**Stebelni rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191340 14
GTIN	4045197101884
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Ekscentrično brušene proste ploskve.

- Prostorni, fino brušeni utori za odrezke.
- Izredno fino brušena rezila – zaradi tega zelo čisto obdelane površine obdelovanca.
- Specialni cepilni kot za aluminij.

Napotek:

Za rezkanje utorov za zagozdo.

Tehnični opis

Število zob Z	3
Podajanje f_z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,041 mm
Ø rezila D_c	14 mm
Ø držala D_s	12 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Dolžina rezil L_c	53 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot spirale	42 stopinj

Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Tip	W
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	150 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	37 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		