

Garant

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z izvrtino, Ø D/število rezil
Z: 42/7mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213058 42/7
GTIN	4062406566739
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**.
Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Tehnični opis

z notranjim hlajenjem	da
Število rezil Z	7
Serijska	Power Q
Ø D ₃	36 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	34,4 mm
Nastavitveni kot κ	20 stopinj

Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Ø rezila D_c	42 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	78 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	82 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
Kot rampe α_{maks}	0,58 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar