

## Mitutoyo

**Merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 15,2 mm, Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja: 0,1/40mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	436281 0,1/40
GTIN	4946368676104
Razred artikla	44A

### Opis

#### Izvedba:

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.

#### Odčitavanje 2/1000.

**Mitutoyo** – merilni mehanizem z ležaji iz dragih kamnov in merilna kroglica iz karbidne trdine. Merilne ure so neobčutljive na magnetna polja.

#### Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

#### Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom Ø 8 mm.

#### Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

#### Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

## Tehnični opis

Odčitavanje	0,002 mm
Ø merilne kroglice	2 mm
Celotno območje odstopanja $f_{cel}$	4 $\mu$ m
Območje spremembe smeri merjenja $f_u$	2 $\mu$ m
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Ø ohišja	40 mm
Merilno območje v vsako smer	0,1 mm
Območje naklona	2×110 stopinj
Območje odstopanja $f_e$	3 $\mu$ m
Merilna sila	0,15 N
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C5
Vrsta izdelka	merilne ure s tipalno ročico

## Storitve

Kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023340 ANALOG