

**Akumulatorska ročna krožna žaga, Tip: GKS18V68C****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078183 GKS18V68C
GTIN	3165140931786
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Zmogljiva 18-V akumulatorska krožna žaga s tehnologijo BITURBO.

- **Integriran adapter VAC za preprosto manevriranje. Adapter se lahko zavrti za 360°.**
- **Najboljša možna ergonomičnost za maksimalen nadzor in udobje.**
- **Inteligentna zavora za varno ustavljanje z zmanjšanim povratnim udarcem.**
- **Opremljeno s profesionalnim 18-voltnim sistemom za lahko in težko uporabo.**

Obseg dobave:

Vklj. z žaginim listom, vzporednim vodilom.

Napotek:

Liste krožne žage najdete pod art. 583920.

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851 in art. 073866.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
Masa	4,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Ø izvrtine lista za žago	30 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Pakiranje	Sistemiški kovček (L-Boxx)
Masa brez akumulatorja	3,8 kg
Maksimalno število vrtljajev	6250 min ⁻¹
Napajanje	Akumulatorska
Ø lista za žago	190 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Maksimalna globina reza 90°	57 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Oznaka proizvajalca	GKS 18V-68 C
Izvedba	Potopna krožna žaga
Vrsta izdelka	Žaga

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073851 B18
List krožne žageexpert for Aluminium Ø lista D 190 mm	583920 190
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073854 B18
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073853 B18
List krožne žage za kovino, izmenični zob s fazouniverzalni Ø lista D 190 mm	584095 190
Listi krožne žage za les, izmenični zobuniverzalni Ø lista D 190 mm	584075 190