

**Garant****Stebelni rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191320 16
GTIN	4045197101778
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

**Ekscentrično brušene proste ploskve.**

- **Prostorni, fino brušeni utori za odrezke.**
- **Izredno fino brušena rezila – zaradi tega zelo čisto obdelane površine obdelovanca.**
- **Specialni cepilni kot za aluminij.**

**Napotek:**

Za rezkanje utorov za zagozdo.

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	16 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,046 mm
Število zob Z	3
Ø držala $D_s$	16 mm
Celotna dolžina L	92 mm
Dolžina rezil $L_c$	32 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot spirale	42 stopinj

Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Tip	W
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	150 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	37 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		