



Kotni rezkar 90° MEV, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 20/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226400 20/2
GTIN	4960664914043
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiv rezkar z na novo razvito trikotno obračalno rezalno ploščico za kotno in utorno rezkanje ter poševno pogrezanje pri manjših rezalnih silah in večji stabilnosti.

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Prevesna dolžina L_1	26 mm
Ø držala D_s h6	16 mm
Ø rezila D_c	20 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	35 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	38 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	6 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	14,25 mm
Kot rampe α_{maks}	0,8 stopinj
Celotna dolžina $L_{celotna}$	110 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TOMT060508
Število rezil Z	2
Ø D_3	15 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229723 1
-----------------------	----------