



## Kotni rezkar 90° MEV, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 20/2Lmm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226400 20/2L
GTIN	4960664914197
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Visokozmogljiv rezkar z na novo razvito trikotno obračalno rezalno ploščico za kotno in utorno rezkanje ter poševno pogrezanje pri manjših rezalnih silah in večji stabilnosti.

### Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	150 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	38 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TOMT060508
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	14,25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	35 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,8 stopinj
maksimalna globina rezanja $a_{\text{p maks}}$	6 mm
Število rezil Z	2
Vijak za obračalno ploščico	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	20 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	20 mm
Prevesna dolžina $L_1$	40 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229723 1
-----------------------	----------