



## Kotni rezkar 90° MEV, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 40/5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226400 40/5
GTIN	4960664914104
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Visokozmogljiv rezkar z na novo razvito trikotno obračalno rezalno ploščico za kotno in utorno rezkanje ter poševno pogrezanje pri manjših rezalnih silah in večji stabilnosti.

### Tehnični opis

Ø držala $D_s$ h6	32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	78 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	150 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TOMT060508
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,33 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	75 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	34,25 mm
Ø rezila $D_c$	40 mm
Vijak za obračalno ploščico	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Prevesna dolžina $L_1$	50 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	6 mm
Število rezil Z	5
Ø $D_3$	35 mm

Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229723 1
-----------------------	----------