



Kotni rezkar 90° MEV, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/2Lmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226400 32/2L
GTIN	4960664914210
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiv rezkar z na novo razvito trikotno obračalno rezalno ploščico za kotno in utorno rezkanje ter poševno pogrezanje pri manjših rezalnih silah in večji stabilnosti.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	200 mm
Ø držala D_s h6	32 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	6 mm
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	TOMT060508
Kot rampe α_{maks}	0,44 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	26,25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	59 mm
Prevesna dolžina L_1	65 mm
Vijak za obračalno ploščico	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	62 mm
Ø rezila D_c	32 mm
Ø D_3	27 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229723 1
-----------------------	----------