


Kotni rezkar 90° MEV, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 25/2Lmm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226400 25/2L
GTIN	4960664914203
Razred artikla	250

Opis
Izvedba:

Visokozmogljiv rezkar z na novo razvito trikotno obračalno rezalno ploščico za kotno in utorno rezkanje ter poševno pogrezanje pri manjših rezalnih silah in večji stabilnosti.

Tehnični opis

Dolžina rampe L za α_{maks}	19,25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	48 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	6 mm
Prevesna dolžina L_1	50 mm
\varnothing držala D_5 h6	25 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	170 mm
Kot rampe α_{maks}	0,6 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	TOMT060508
\varnothing rezila D_c	25 mm
Vijak za obračalno ploščico	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	45 mm
Število rezil Z	2
$\varnothing D_3$	20 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229723 1
-----------------------	----------