



## Kotni rezkar 90° MEV, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 50/5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226400 50/5
GTIN	4960664914111
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Visokozmogljiv rezkar z na novo razvito trikotno obračalno rezalno ploščico za kotno in utorno rezkanje ter posevno pogrezanje pri manjših rezalnih silah in večji stabilnosti.

### Tehnični opis

Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	44,25 mm
Prevesna dolžina $L_1$	40 mm
Ø rezila $D_c$	50 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,26 stopinj
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TOMT060508
Vijak za obračalno ploščico	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	95 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	6 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	120 mm
Število rezil Z	5
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	98 mm

Ø D <sub>3</sub>	45 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Poševno pogrezanje
	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229723 1
-----------------------	----------