


Kotni rezkar 90° MEV, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 25/3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226400 25/3
GTIN	4960664914067
Razred artikla	250

Opis
Izvedba:

Visokozmogljiv rezkar z na novo razvito trikotno obračalno rezalno ploščico za kotno in utorno rezkanje ter poševno pogrezanje pri manjših rezalnih silah in večji stabilnosti.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TOMT060508
Ø držala D_s h6	20 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	19,25 mm
Kot rampe α_{maks}	0,6 stopinj
Celotna dolžina L_{celotna}	120 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	48 mm
Prevesna dolžina L_1	29 mm
Ø rezila D_c	25 mm
Vijak za obračalno ploščico	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	45 mm
Ø D_3	20 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229723 1
-----------------------	----------