


Kotni rezkar 90° MEV, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/4mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226400 32/4
GTIN	4960664914098
Razred artikla	250

Opis
Izvedba:

Visokozmogljiv rezkar z na novo razvito trikotno obračalno rezalno ploščico za kotno in utorno rezkanje ter poševno pogrezanje pri manjših rezalnih silah in večji stabilnosti.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	32 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	26,25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	59 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	62 mm
Število rezil Z	4
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	6 mm
Prevesna dolžina L_1	32 mm
Vijak za obračalno ploščico	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø držala D_s h6	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TOMT060508
Kot rampe α_{maks}	0,44 stopinj
Celotna dolžina $L_{celotna}$	130 mm
Ø D_3	27 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229723 1
-----------------------	----------