

**Kotni rezkar 90° MEV, z navojem, Ø D/število rezil Z: 32/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226410 32/4
GTIN	4960664914258
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljiv rezkar z na novo razvito trikotno obračalno rezalno ploščico za kotno in utorno rezkanje ter poševno pogrezanje pri manjših rezalnih silah in večji stabilnosti.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	TOMT060508
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	59 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	26,25 mm
Kot rampe α _{maks}	0,44 stopinj
Vpenjalni navoj M	M16
maksimalna globina rezanja a _{p,maks}	6 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	40 mm
Število rezil Z	4
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	62 mm
Vijak za obračalno ploščico	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø rezila D _c	32 mm
Ø D ₃	27 mm

Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229723 1
-----------------------	----------