

**Kotni rezkar 90° MEV, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 32/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226420 32/4
GTIN	4960664914265
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljiv rezkar z na novo razvito trikotno obračalno rezalno ploščico za kotno in utorno rezkanje ter poševno pogrezanje pri manjših rezalnih silah in večji stabilnosti.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	6 mm
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	62 mm
Ø rezila D_c	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	59 mm
Kot rampe α_{maks}	0,44 stopinj
Število rezil Z	4
Dolžina rampe L za α_{maks}	26,25 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	35 mm
Vijak za obračalno ploščico	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

primerna obračalna rezalna ploščica	TOMT060508
Ø D ₃	27 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229723 1
-----------------------	----------