



## Kotni rezkar 90° MEV, z navojem, Ø D/število rezil Z: 25/3mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226410 25/3
GTIN	4960664914241
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Visokozmogljiv rezkar z na novo razvito trikotno obračalno rezalno ploščico za kotno in utorno rezkanje ter poševno pogrezanje pri manjših rezalnih silah in večji stabilnosti.

### Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	45 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TOMT060508
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	35 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,6 stopinj
Število rezil Z	3
Vijak za obračalno ploščico	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	6 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	19,25 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Vpenjalni navoj M	M12
$\varnothing D_3$	20 mm

Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229723 1
-----------------------	----------