



Naprava za preverjanje vrtilnega momenta za momentne ključe „SmartCheck USB“, Maksimalni vrtilni moment: 100Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	654651 100
GTIN	4018754324866
Razred artikla	60N

Opis

Izvedba:

Raznolika in fleksibilna naprava za preverjanje vrtilnega momenta z vrtljivim prikazovalnikom in osnovnim telesom. Možnost montaže vodoravno ali navpično. Prikazovalnik in folijska tipkovnica sta zaščiteni proti brizgajoči vodi, ohišje pa je iz umetne mase, odporne proti udarcem. **Vmesnik Micro-USB za izvoz podatkov** in za električno napajanje. S pomnilniškim prostorom za 250 izmerjenih vrednosti.

3 načini uporabe: Prikaz v realnem času (**Track**), **prepoznavanje kolenske vrednosti (First-Peak)**, **prikaz temenske vrednosti (Peak-Hold)**.

Merilne enote: Nm, lbfft, lbfin.

- **Robustno.** Integrirana optična in akustična zaščita pred preobremenitvijo poskrbi za obstojnost.
- **Natančno.** Odstopanje prikaza samo $\pm 1\%$ zagotavlja izjemno zanesljive izmerjene podatke.
- **Pripravljeno za uporabo.** Integrirani senzorji z velikim merilnim območjem omogočajo takojšen začetek uporabe.
- **Prilagodljivo.** SmartCheck je mogoče namestiti praktično povsod. Naj gre za vodoravno ali navpično montažo – s premišljenimi pritrdilnimi točkami, kompaktno izvedbo in vrtljivim prikazovalnikom je mogoče vse.

- **Individualno.** Na voljo so trije načini delovanja (Trak, First Peak, Peak Hold) in tri merilne enote (Nm, ft lb, in lb). Individualno je mogoče predhodno določiti želeni vrtilni moment in tolerance za oceno izmerjene vrednosti.
- **Neodvisno.** Za uporabo na delovnih mestih brez lastne vtičnice. Poleg običajnega napajanja prek omrežnega napajalnika je mogoče tudi baterijsko napajanje.
- **Vrtljiv.** SmartCheck omogoča optimalno nastavitvev za individualni kot gledanja. Za 180° ni vrtljiv samo prikazovalnik, temveč tudi držalo za prikazovalnik in osnovno telo.
- **Možnost shranjevanja do 250 podatkovnih zapisov.** Vklj. z datumom in časovnim žigom.
- **Izvoz podatkov in opcijsko napajanje prek vmesnika Micro-USB.**
- **Možnost brezplačnega prenosa programske opreme za dokumentiranje.**

Prednosti:

Kompaktna in prilagodljiva naprava za preverjanje vrtilnega momenta. Omrežno ali baterijsko napajanje.

Uporaba:

Za nastavljanje in preverjanje **momentnih izvijačev in momentnih ključev** s skalo za nastavljanje ali brez nje.

Obseg dobave:

Vključno z omrežnim napajalnikom in programsko opremo SmartCheck USB za prenos vrednosti in pripravo testnih potrdil. V čvrstem kovčku iz umetne mase.

Napotek:

Ustrezen modul Bluetooth je na voljo v trgovini eShop (art. 52110222).

Tehnični opis

Vpenjalo za 4-kotnik	3/8 col
Širina prikazovalnika	120 mm
Masa	5,31 kg
Maksimalni vrtilni moment	100 Nm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±1 %
Globina prikazovalnika	167 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Višina prikazovalnika	124 mm
Merilno območje	10 - 100 Nm
Smer zatezanja	Zatezanje v desno in v levo
Vmesnik	USB-vmesnik
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	O4

Vrsta izdelka	Naprave za preverjanje vrtilnega momenta
Storitve	
Obojestransko kalibriranjeNaprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 400/2 Nm	020140 400/2
Obojestransko DAkKS-kalibriranjeNaprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 1000/2 Nm	020150 1000/2