

 steinel**Akumulatorski pihalnik vročega zraka 18 V, Tip: 066611****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078322 066611
GTIN	4007841066611
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Kompakten akumulatorski pihalnik vročega zraka mobile heat MH 5 ponuja štiri programe za specifično uporabo. Možnost digitalne regulacije količine zraka v šestih stopnjah (do 300 l/min).

Obseg dobave:

Akumulatorski pihalnik vročega zraka vklj. z akumulatorjem 1x 18 V/8,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev in kovčkom.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073870–073890.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	MH5
Poraba moči	2200 W
Temperatura zraka	50 - 500 °C
Število vključenih akumulatorjev	1
Napajanje	Akumulatorska
Napetost akumulatorja	18 V

Pakiranje	Transportni kovček
Pretok zraka	300 l/min
Izvedba	Garnitura
Masa	660 g
Kapaciteta akumulatorja	8 Ah
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Vrsta izdelka	Heissluftbläser

Pribor

Akumulator Tip CAS-8	078327 CAS-8
Polnilniki akumulatorjev Tip ASC145	078328 ASC145
Polnilniki akumulatorjev Tip ASC55	078328 ASC55