

 steinel**Akumulatorski pihalnik vročega zraka 18 V, Tip: 066604****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078322 066604
GTIN	4007841066604
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski pihalnik vročega zraka 18 V z 2 temperaturnima stopnjama (300°/500°).

Obseg dobave:

Akumulatorski pihalnik vročega zraka vklj. z akumulatorjem 1× 18 V/8,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev in kovčkom.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073870–073890.

Tehnični opis

Izvedba	Garnitura
Masa	680 g
Temperatura zraka	300 - 500 °C
Pretok zraka	200 l/min
Napajanje	Akumulatorska
Pakiranje	Transportni kovček

Oznaka proizvajalca	MH3
Kapaciteta akumulatorja	8 Ah
Napetost akumulatorja	18 V
Število vključenih akumulatorjev	1
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Vrsta izdelka	Heissluftbläser

Pribor

Polnilniki akumulatorjev Tip ASC145	078328 ASC145
Akumulator Tip CAS-8	078327 CAS-8
Polnilniki akumulatorjev Tip ASC55	078328 ASC55