

 steinel**Akumulatorski pihalnik vročega zraka 18 V, Tip: 063986****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078323 063986
GTIN	4007841063986
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski pihalnik vročega zraka 18 V z 2 temperaturnima stopnjama (300°/500°).

Obseg dobave:

Različica brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev, kovček.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073870–073890.

Tehnični opis

Masa	680 g
Napetost akumulatorja	18 V
Pretok zraka	200 l/min
Število vključenih akumulatorjev	0
Pakiranje	Transportni kovček
Oznaka proizvajalca	MH3
Napajanje	Akumulatorska

Temperatura zraka	300 - 500 °C
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Vrsta izdelka	Heissluftbläser

Pribor

Polnilniki akumulatorjev Tip ASC55	078328 ASC55
Akumulator Tip CAS-8	078327 CAS-8
Polnilniki akumulatorjev Tip ASC145	078328 ASC145