

 steinel**Akumulatorski pihalnik vročega zraka 18 V, Tip: 063993****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078323 063993
GTIN	4007841063993
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Kompakten akumulatorski pihalnik vročega zraka mobile heat MH 5 ponuja štiri programe za specifično uporabo. Možnost digitalne regulacije količine zraka v šestih stopnjah (do 300 l/min).

Obseg dobave:

Različica brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev, kovček.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073870–073890.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
Poraba moči	2200 W
Pakiranje	Transportni kovček
Temperatura zraka	50 - 500 °C
Pretok zraka	300 l/min
Število vključenih akumulatorjev	0

Napajanje	Akumulatorska
Oznaka proizvajalca	MH5
Masa	660 g
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Vrsta izdelka	Heissluftbläser

Pribor

Polnilniki akumulatorjev Tip ASC55	078328 ASC55
Akumulator Tip CAS-8	078327 CAS-8
Polnilniki akumulatorjev Tip ASC145	078328 ASC145