



Stiskalne klešče za kableske končnike, za presek vodnika: 16mm²



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729467 16
GTIN	4062406566838
Razred artikla	72B

Opis

Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Natančno **vzporedno stiskanje** s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. **6-kotno stiskanje** v skladu z DIN = prihranek prostora. Stisnjeni profil ustreza DIN 46228.

Tehnični opis

za presek vodnika	0,08 - 6 mm ²
za presek vodnika	10 - 16 mm ²
celotna dolžina	190 mm
Standard	DIN 46228
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče