


**TOMT 060508ER-GM, CA6535, Tip: S**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226442 S
GTIN	4960664914005
Razred artikla	25A

**Opis**
**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

**Uporaba:**

Geometrija GM je 1. izbira pri splošni obdelavi.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti uporabe za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p$  maks. = 8,0 mm.

**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Podajanje $f_z$	0,08 - 0,2 mm
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOMT 060508ER-GM
Tip	S
Zvrst	CA6535

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	40 m/min	S
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		